

30ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 85 x 49 mm

100ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 145 x 54 mm

200ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 179 x 69 mm

250ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 147 x 120 mm

250ml Spray-Flasche mit Mini Trigger

Etikett Abmessung: 148 x 74 mm
(wird im unteren Bereich der Flasche platziert)

!! Zusätzlich 2mm Randbeschnitt anlegen !!

!!Schriften sollten mind. 3 mm von der Stanze entfernt sein !!



Beispiel 30ml Spray-Flasche

Handdesinfektion • **Zusammensetzung:** 100g Lösung enthält 55g Ethanol, 10g 2-Propanol. **Produktbeschreibung:** Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Beseitigung von Bakterien, Pilzen, Keimen und Viren, grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen, begrenzt viruzid mit schneller Wirksamkeit. Hautverträglich und pflegt die Haut durch Rückfettung. **Anwendung:** Hände mindestens 30 Sek. einreiben oder feucht halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BAuA-Nr.: N-88042 • UFI: K770-PORM-500P-DTA4
Hergestellt für:
Firmierung - Adresse - **Telefon Nr.** des Inverkehrbringers

Handdesinfektion

Ch.B.: wird vergeben
Verwendbar bis: wird vergeben

30 ml

Texte in Englisch

Hand disinfection • **Composition:** 100g solution contains 55g ethanol, 10g 2-propanol. **Product description:** Alcoholic hand disinfection to remove bacteria, fungi, germs and viruses, flu infections, influenza and diarrhea, limited virucidal with quick effectiveness. Skin compatible, nourishes the skin by regreasing. **Application:** Rub hands in for at least 30 seconds or keep them moist. Keep out of the reach of children

BAuA-Nr.: N-88042 • UFI: K770-PORM-500P-DTA4
Produced for:
Company name
address
telephone number
of the person placing the product on the market

Ch.B.: wird vergeben
Usable: wird vergeben

30 ml

Druckdaten:

Am liebsten ist uns ein PDF, in folgender Reihenfolge:

- 1) PDF/X-3:2002
- 2) PDF/X-1a
- 3) irgendein PDF, hierzu eine kleine Checkliste:

kein Kennwortschutz
keine Transparenzen

Alle Schriften in Pfade (ist besser als einbetten und vermeidet Probleme)

Erstellen Sie das PDF immer so gedreht, dass man es lesen kann.

Auflösung: mindestens 300dpi, gerne bis 800dpi (Dateigröße 30MB nicht überschreiten)

Farbmodus: CMYK (keine Schmuckfarben anlegen)

Farbprofil: in die CMYK-Druckdatei kein Profil einbetten.



Inhaltsstoffe und Kontaktdaten des Inverkehrbringers müssen inkl. Tel. Nr. aufgeführt werden !

Die Positionierung der kennzeichnungspflichtigen Daten können individuell platziert und farblich angepasst werden.